

Nastavení komunikace s váhou

Pokladna podporuje komunikaci pomocí protokolů **CAS DC1** a **CAS OPOS DC2**.

Postup nastavení:

1. V menu pokladny přejděte do **Nastavení** → **Expert Nastavení** → **Obchodní váha**.
2. Zvolte rozhraní **USB**.
3. Vyberte protokol **CAS OPOS / Standard Protocol**.

Doporučené vybavení:

- USB kabel: **Axagon FDSI FT232RL**
- Rychlost komunikace: **9600** (baudů)

← **Nastavení váhy**

Používat váhu

Rozhraní

USB

Adresa

USB: 5007
1027:5007 (/dev/bus/usb/005/007 FT232R USB UART)

Komunikační protokol

CAS OPOS / Standard Protocol (DC2)

Rychlost komunikace

9600

ZKOUŠKA KOMUNIKACE

0,375 lb

Nastavení položek (zboží váženého na pokladn?):

1. V **Nastavení** → **Ceník** vyhledejte nebo vytvořte položku, kterou chcete vážit.
2. U konkrétní položky zvolte volbu: "**Vyžadovat zadání množství/váhy**".
3. Důležité podmínky pro správné fungování:
 - **Jednotka:** V ceníku je nastavit jednotku "**kg**"
 - **Cena:** Je nutné uvádět cenu za **1 kg** (např. pokud stojí 1 kg masa 150 Kč, do ceníku se zadá 150).
 - Pokladna poté při prodeji automaticky přepočítá cenu podle zjištěné hmotnosti z váhy.

12:14 SQL

← Popierinis maišelis

☆ ULOŽIT

Základní

Ceny

Rychlé poznámky

Sklady

Linkované položky

Doplňky a příplatky

Vlastnosti

Alergie

A

Prodejní bez DPH

72,7273

s DPH

88,00

N

Nákupní bez DPH

s DPH

SAZBA DPH

21 %

JEDNOTKA

kus

MOŽNOSTI PRODEJE

☒ Povolit změnu ceny při prodeji

☐ Nelze poskytnout slevu

☐ Vždy se dotázat na cenu

☒ Vyžádat zadání množství/váhy

☐ Osvobození od daně § 52 až 62, reverse charge

Revision #6
Created 2026-03-16 05:06:18 UTC by Admin
Updated 2026-03-16 05:15:33 UTC by Admin